

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, PSC 80, za 4-kotnik: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318941 32
GTIN	2050001930033
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

B	55 mm
Zunanji Ø D	110 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	98 mm
Previsna dolžina A	140 mm
za 4-kotnik	32 mm
Trn za rezkarje	PSC 80
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

