

SWISS TOOLS

Držalo nožev za notranje struženje, PSC 80, Vpenjalni Ø D1: 10 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318889 10
GTIN	2050001921833
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 98 mm

Zunanji Ø D: 34 mm

L₁: 68 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	34 mm
L ₁	68 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	98 mm
Trn za rezkarje	PSC 80
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

