

Garant**Držalo nožev za notranje struženje z zarezi, PSC 63, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318890 25
GTIN	4045197889423
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

GARANT – večja trdnost in blaženje vibracij zaradi objema stružnega noža.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

L ₁	83 mm
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Zunanji Ø D	55 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

