

**Garant****Držalo nožev za notranje struženje z zarezi, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318831 12
GTIN	4045197905178
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** – večja trdnost in blaženje vibracij zaradi objema stružnega noža.

**Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	105 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	45 mm
L <sub>1</sub>	79,05 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

