

Garant**Držalo nožev za notranje struženje z zarezi, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318831 25
GTIN	4045197905208
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

GARANT – večja trdnost in blaženje vibracij zaradi objema stružnega noža.

Uporaba:

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Tehnični opis

L ₁	79,05 mm
Zunanji Ø D	55 mm
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

