

Garant**eco držalo za orodje aksialno, dvojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318855 25
GTIN	4045197893314
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT eco.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi. Vključno s prevrtano podložno ploščico. Zato je primerno za držala za notranje struženje z držalom 20 in 25 mm.

Tehnični opis

za 4-kotnik	25 mm
B	40 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	102 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za orodje