

Garant**Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 55/D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za notranje in zunanje hlajenje.

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

Tehnični opis

x	60 mm
Za tip stroja	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l ₁	90 mm

Z	60 mm
d _a	40 mm
h ₁	85 mm
L ₂	64 mm
L ₃	45 mm
L ₁	64 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož