

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z dušenjem vibracij, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M8X100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301307 M8X100
GTIN	4045197889300
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	25 mm
Previsna dolžina A	119 mm
Navoj M	M8 × 100
L ₂	5 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	8,5 mm
Ø D ₂	13 mm
Uporabna dolžina L ₁	100 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Podatkovni list

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/301307-M8X100>