

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 100, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 38mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329954 38
GTIN	2050001925312
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Tehnični opis

Ø vpenjanja	38 mm
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
Profil	okrogla

Dolžina L	59 mm
Trn za rezkarje	SK 100
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava