

**Digitalna doza za merjenje sile, Merilno območje: 0-2kN****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479130 0-2 |
| GTIN | 2050001674715 |
| Razred artikla | 47F |

Opis**Izvedba:**

Hidravlični pretvornik sile z digitalnim manometrom. Zaradi robustne, preproste mehanske zasnove je idealen za težke delovne pogoje. 4 1/2-mestni zaslon z osvetlitvijo ozadja za neposreden prikaz vrednosti sile omogoča optimalno branje vrednosti sile. Dodatni grafični prikaz s funkcijo kazalca vlečenja prikazuje trend trenutne nazivne obremenitve. Min./maks. pomnilnik in funkcija tare sta dostopna neodvisno od glavnega zaslona. CPG1200 ima vmesnik mikro USB za enostaven in na motnje odporen prenos podatkov; 3x montažni navoj M5 v dnu ohišja.

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalno enoto, 3 baterijama art. 081561 vel. LR6, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Merilno območje | 0 - 2 kN |
| Ø merilnika moči | 75 mm |
| Korak števil | 0,01 kN |
| Površina bata | 10 cm ² |
| Višina merilnika moči | 30 mm |
| Delovna temperatura | -10 - 50 °C |
| Točnost | ±0,5 od končne vrednosti merilnega območja ±1 digit % |
| Ø bata | 45 mm |
| Število vključenih baterij | 2 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrtljiv prikazovalnik | 300 stopinj |
| Merilno orodje | digitalni |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | Doza za merjenje sile |

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6