



Digitalna doza za merjenje sile, Merilno območje: 0-60kN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479130 0-60
GTIN	2050001674739
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Hidravlični pretvornik sile z digitalnim manometrom. Zaradi robustne, preproste mehanske zasnove je idealen za težke delovne pogoje. 4 1/2-mestni zaslon z osvetlitvijo ozadja za neposreden prikaz vrednosti sile omogoča optimalno branje vrednosti sile. Dodatni grafični prikaz s funkcijo kazalca vlečenja prikazuje trend trenutne nazivne obremenitve. Min./maks. pomnilnik in funkcija tare sta dostopna neodvisno od glavnega zaslona. CPG1200 ima vmesnik mikro USB za enostaven in na motnje odporen prenos podatkov; 3× montažni navoj M5 v dnu ohišja.

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalno enoto, 3 baterijama art. 081561 vel. LR6, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Višina merilnika moči	30 mm
Korak števil	0,01 kN
Merilno območje	0 - 60 kN
Površina bata	10 cm ²
Ø merilnika moči	75 mm
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Točnost	±0,5 od končne vrednosti merilnega območja ±1 digit %
Ø bata	45 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrtljiv prikazovalnik	300 stopinj
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Doza za merjenje sile

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6