

**3M****Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka, 140 × 115 × 5 mm,  
Zrnatost: 220**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	557545 220
GTIN	4046719201723
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Mehka brusna gobica** s penasto strukturo, ki **razporedi pritisk pri brušenju**. Prevljučena z običajnim korundom (A).

Z 1-stransko prevleko.

### Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

### Uporaba:

**Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest**, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.

## Tehnični opis

Zrnatost	220
Stopnja preciznosti	super fina
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Širina	115 mm
Višina	5 mm
Dolžina	140 mm
Značilnost blagovnega imena	140 × 115 × 5 mm
Število gobic	20
Vrsta izdelka	Brusna gobica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

