

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L ₂	9,6 mm
ISO-oznaka držala	E10K SDQCR/L07
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	13 mm
Ø držala D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500