

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Prevesna dolžina L ₁	30 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	14 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	125 mm
Ø držala D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500