

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	269005 12
Funkcijska širina L ₄	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
ISO-oznaka držala	SSBCR/L 1616H09
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500