

3M**Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka, 140 × 115 × 5 mm,
Zrnatost: 1000**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	557545 1000
GTIN	30051131026019
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Mehka brusna gobica s penasto strukturo, ki **razporedi pritisk pri brušenju**. Prevljučena z običajnim korundom (A).

Z 1-stransko prevleko.

Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

Uporaba:

Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	1000
Stopnja preciznosti	ultra fina
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Širina	115 mm
Višina	5 mm
Dolžina	140 mm
Značilnost blagovnega imena	140 × 115 × 5 mm
Število gobic	20
Vrsta izdelka	Brusna gobica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

