

**Digitalni manometer, Območje prikazovanja: 0-10bar****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni manometer z osvetlitvijo ozadja v trdnem ohišju iz umetne mase, za nadzor in merjenje tlaka suhega, brezoljnega zraka in nestrupenih, neagresivnih plinov. Trimestni 7-segmentni LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z gumbasto baterijo CR2032.

**Napotek:**

Primerne gumbaste baterije najdete pod art. 081560 CR2032.

**Tehnični opis**

Območje prikaza manometra	0 - 10 bar
Dolžina	30 mm
Širina	30 mm
Višina	36,8 mm
Priključni navoj	1/4 AG col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Hidravlični manometer