

Mitutoyo

Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 17,4 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,4/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico, z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov, v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Odčitavanje 1/100.

Mitutoyo – merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Napotek:

Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01 – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje v vsako smer	0,4 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	0,3 N
Ø merilne kroglice	2 mm
Ø ohišja	40 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Dolžina tipalne ročice	17,4 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Centrirno držalo Tip	436512
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
4-kotno držalo za mala tipala	436510