

BMI[®]**Tračni meter, Dolžina traku: 3m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462120 3
GTIN	4007368113393
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP[®] s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Višina ohišja	57 mm
Širina traku	13 mm
Širina ohišja	26 mm
Dolžina ohišja	58 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1

Vrsta izdelka

Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m

026240 5