



Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Zev ključa: 5,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622170 5,5
GTIN	7610733269174
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Orodje iz odvodne umetne mase, **primerno za ESD. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Tehnični opis

Zev ključa	5,5 mm
celotna dolžina	190 mm
Dolžina rezila	90 mm
Serija	SwissGrip ESD
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja	Elastomer
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem