

KERN**Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 200Pkg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479435 200P
GTIN	4045761069039
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

Tehnični opis

Neto masa	0,6 kg
Višina ohišja	150 mm
Odčitavanje	100 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 200 kg
Širina ohišja	80 mm

Globina ohišja	45 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	HCB
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehnična

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------