

**KERN****Ploščadna tehtnica, tip EOB, maksimalno območje tehtanja: 150kg**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479600 150
GTIN	4045761192065
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Robustna paketna tehtnica za odpremo.**
- **Preprosto upravljanje s 4 tipkami.**
- **Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.**
- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.**

### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

### Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.

## Tehnični opis

Neto masa	3,8 kg
Širina prikazovalne enote	215 mm
Globina prikazovalne enote	110 mm
Odčitavanje	50 g
Višina prikazovalne enote	50 mm

Sposobnost reproduciranja	50 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 150 kg
Oznaka proizvajalca	EOB
Dimenzije tehtalne plošče	315×305 mm
Kalibriranje	K2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Višina števil prikazovalne enote	25 mm
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice

## Storitve

Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 150 kg	027700 150
DAkkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 180	027710 180

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------