

**Garant**
**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202269 5,75
GTIN	4045197880611
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil  $L_c$ : 13 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 21 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 5,55 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala  $D_s$ : 6 mm

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	57 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Ø sprostitve $D_1$	5,55 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	21 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Število zob Z	3
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil $L_c$	13 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Oblika držala	HB
Ø rezila $D_c$	5,75 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar