

**Mitutoyo****Garnitura vzporednih kladic Točnost 0, Število merilnih kladic: 87****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480200 87
GTIN	4946368226033
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

**Točnost 0** kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti.

**Vsebina:**

Korak 0,001: 9 kos 1,001–1,009

Korak 0,01: 49 kos 1,01–1,49 mm

Korak 0,5: 19 kos 0,5–9,5 mm

Korak 10,0: 10 kos 10–100 mm

**Tehnični opis**

Število merilnih kladic	87
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	0

Trdota	65 - 67 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

**Storitve**

DAkkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 87	020860 87
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 87	020850 87