

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7520, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213432 ST1400 |
| GTIN | 4045197879974 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Dvostranske obračalne ploščice z 2 × 8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tip | ST1400 |
| Podajanje f_z na zob | 0,25 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 16 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | ONEU 05T6 ANER |
| Zvrst | HB7520 |
| Rezalni material | HM |

| | |
|--|--|
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 3 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |