

Garant**Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 25 mm, Za utore od širine m: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290350 12
GTIN	4045197880987
Razred artikla	29K

Opis**Pazi:**

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	161 mm
Za utore s širino m	12 mm
Vijak	290399 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32,56 mm
Srednji premik L_3	16,5 mm
Ø držala	25 mm
Ø nosilca rezil D_1	30 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_5	90 mm

Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Pritrdilni vijak Tip 3	290399 3
------------------------	----------