

**Garant****Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 32 mm, Za utore od širine m: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290353 3
GTIN	4045197880994
Razred artikla	29K

**Opis****Pazi:**

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	8,36 mm
Za utore s širino m	3 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	4,2 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	7,8 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	100 mm

Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

## Pribor

Pritrdilni vijak Tip 1	290399 1
------------------------	----------