

**Garant**
**Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 32 mm, Za utore od širine m: 12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290353 12
GTIN	4045197881052
Razred artikla	29K

**Opis**
**Pazi:**

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	161 mm
Vijak	290399 3
Za utore s širino m	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32,56 mm
Srednji premik $L_3$	16,5 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	30 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala $L_5$	100 mm

Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

**Pribor**

Pritrdilni vijak Tip 3	290399 3
------------------------	----------