

## Garant

Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 32 mm, Za utore od širine m: 14mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290353 14
GTIN	4045197881069
Razred artikla	29K

### Opis

#### Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

#### Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

### Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	38,22 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	38,58 mm
Vijak	290399 3
Uporabna dolžina $L_1$	180 mm
Za utore s širino m	14 mm
Za utore s širino m	16 mm
Srednji premik $L_3$	19,5 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	35 mm

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

**Pribor**

Pritrdilni vijak Tip 3	290399 3
------------------------	----------