

**Garant**

**Držalo za pehanje utorov, standardno  $\varnothing$  DS 32 mm, Za utore od širine m: 2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290358 2
GTIN	4045197881168
Razred artikla	29K

**Opis****Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	25 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	7,03 mm
Vijak	290399 1
Za utore s širino m	2 mm
Srednji premik $L_3$	3,65 mm
$\varnothing$ držala	32 mm
$\varnothing$ nosilca rezil $D_1$	6,5 mm
z notranjim hlajenjem	da

Dolžina držala L <sub>s</sub>	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

## Pribor

Pritrdilni vijak Tip 1	290399 1
------------------------	----------