

**Garant**

**Držalo za pehanje utorov, standardno  $\varnothing$  DS 32 mm, Za utore od širine m: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290358 4
GTIN	4045197881182
Razred artikla	29K

**Opis****Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina $L_1$	40 mm
Za utore s širino m	4 mm
Za utore s širino m	5 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	10,71 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	10,91 mm
Srednji premik $L_3$	5,35 mm
$\varnothing$ držala	32 mm

Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

**Pribor**

Pritrdilni vijak Tip 1	290399 1
------------------------	----------