



Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754810 40
GTIN	7610733269631
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	335 mm
Celotna dolžina	380 mm
Ø glave kladiva	40 mm
Dolžina glave z nastavki	121 mm
Material ročaja	Hikorijev les
Masa	1,34 kg
Material ohišja	Jeklo

Serija	PB 306 Cu
Za material	Baker
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz bakraploščat Ø glave kladiva 40 mm	754760 40
---	-----------