



## Mehko kladivo brez odboja z bakrenimi nastavki Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 40mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754820 40
GTIN	7610733269662
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z vpenjalnim konusom in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz bakra.

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

**Brez odboja** zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

#### Uporaba:

Za močne, natančne udarce oziroma za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754760.

### Tehnični opis

Material ročaja	Steklena vlakna
Dolžina ročaja	335 mm
Dolžina glave z nastavki	121 mm
Celotna dolžina	380 mm
Ø glave kladiva	40 mm
Material ohišja	Jeklo
Masa	1,38 kg
Serija	PB 308 Cu

Za material	Baker
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

## Pribor

Nadomestni nastavek iz bakraploščat Ø glave kladiva 40 mm	754760 40
---	-----------