



Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD, Širina konice b: 2,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.

Ročaj iz prevodne umetne mase, **primerno za ESD**.

Prednosti:

- **Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.**
- **Brez izrivanja iz glave vijaka.**
- **Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.**
- **Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.**
- **Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Oznaka za vrsto izvijača in velikost.**

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Tehnični opis

Opis konice	0
Dolžina rezila	80 mm

Širina konice b	2,5 mm
Pogonski 6-kotnik	ne
steblo do konca ročaja	ne
Konica	črna
celotna dolžina	160 mm
Debelina konice a	0,4 mm
Serija	SwissGrip ESD
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Izvedba držala	okrogle
Kapa za udarjanje	ne
Material	Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina	ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka	Izvijač