



## Zaščitne slušalke Peltor™ WorkTunes™ Pro



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097788
GTIN	4054596123298
Razred artikla	04A

### Opis

#### Izvedba:

Zaščitne slušalke z **vgrajenim FM-radiom**. Vgrajena antena, **hitro iskanje postaj in 5 spominskih mest za shranjevanje postaj** skrbijo za prilagodljivost in enostavno uporabo. S pritiskanjem tipk za upravljanje in sledenje signala (frekvence) se lahko radijska postaja nastavi brez snemanja zaščitnih slušalk. S tem je zaščita sluha vedno zagotovljena. Prek 3,5-milimetrske vtičnice se lahko priključi **MP3-predvajalnik oziroma pametni telefon**. Priključek prek vtičnice je primeren za predvajanje avdio datotek, ampak le pogojno za telefoniranje. Samodejni izklop po 4 urah neuporabe tipk, za varčevanje z energijo. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB). Kombinacija zaščite sluha in slušalk.

#### Uporaba:

Glasna industrijska okolja.

#### Standard:

EN 352-1; EN 352-8

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama (alkalne manganove) 081556 LR6.

#### Napotek:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY220.

SNR-vrednost (dušenje zvoka): 32 dB(A)

Čas delovanja: 40 h

Masa: 352 g

## Tehnični opis

SNR-vrednost (dušenje zvoka)	32 dB(A)
Čas delovanja	40 h
Serija	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Število vključenih baterij	2
Masa	352 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-8
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke

## Pribor

Garnitura za higiensko vzdrževanje slušalk za zaščito sluha Tip HY220	097767 HY220
Škatla za shranjevanje	096920
Indikator hrupa NI100	097305
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081556 LR6