

HEDI

Akumulatorska LED-delovna svetilka, Poraba moči: 35W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081264 35
GTIN	4003644019977
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Robustna delovne svetilke z gumiranimi stranicami in petimi različnimi nakloni, odvisno od pozicioniranja (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Vgrajen nosilni ročaj, stikalo za vklop/izklop na hrbtni strani. Dovoljenje za stalno uporabo ter gradbišča in montažna mesta v skladu z BGI 608.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Čas obratovanja	4,5 h

Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok	3850 lm
Celotna dolžina	273 mm
Celotna širina	256 mm
Celotna višina	163 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	1650 lm
Vrsta izdelka	Delovne svetilke