

**Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F, 25 mm×50 m, Zrnatost: 320****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557800 320
GTIN	4018875260845
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefirala.

Embalaža **z vgrajenim nožem za odtrganje**.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	zelo fina
Zrnatost	320
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Širina svitka	25 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	25 mm×50 m
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		