

**Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F, 115 mm × 50 m, Zrnatost: 240****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557850 240 |
| GTIN | 4018875206195 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefirala.

Embalaža **brez noža za odtrganje**.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Idealno za uporabo na vibracijskih brusilnikih.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Zrnatost | 240 |
| Stopnja preciznosti | fina |
| Brusno sredstvo | Običajni korund (A) |
| Kratice za brusno sredstvo | A |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Širina svitka | 115 mm |
| Dolžina svitka | 50 m |
| Značilnost blagovnega imena | 115 mm × 50 m |
| Vrsta izdelka | Brusna tkanina |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |