



Mehka kladiva s trikomponentnim ročajem in zamenljivimi najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, Ø glave kladiva: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754170 40
GTIN	8024886013871
Razred artikla	76D

Opis

Izvedba:

S skoraj nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.

Močan kovinski srednji del.

Prednosti:

Nezlomljivo, ergonomično, ne drseče, **brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.**

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180.

Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	105 mm
Ø glave kladiva	40 mm
Masa	0,738 kg
Dolžina ročaja	320 mm
Material ročaja	Jedro iz aluminijeve zlitine
Za material	Najlon, beli, 100 Shore
Ročaj	3-komponentni ročaj
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \varnothing glave kladiwa 40 mm

754180 40