



Elastični brusni kamni (SiC), Dolžina × širina: 120X65mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv brusni blok, z elastično vezanim brusnim zrnom, v celoti prepojen (dolga življenjska doba, možnost porabe celotnega bloka). Zaradi vezave z odprtimi porami se brusno telo nikoli ne zapolni z obruski. Primeren za mokro in suho brušenje. Odporen proti vodi in olju.

Kakovostna izvedba z brusnimi zrni iz čistega silicijevega karbida (SiC) in s specialnim elastičnim vezivom.

Uporaba:

Univerzalni za čiščenje, poliranje, glajenje, matiranje in brušenje vseh materialov.

Napotek:

Voda, petrolej, paste ali podobni dodatki **povečajo učinek.**

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Dolžina	120 mm
Višina	30 mm
Širina	65 mm
Brusno sredstvo	silicijev karbid
Vrsta izdelka	Brusno držalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Kamen	primerno		
Laki	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		