

**Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F, 115 mm × 50 m, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557850 40
GTIN	4018875206102
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se sceftrala.

Embalaza **brez noža za odtrganje**.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Idealno za uporabo na vibracijskih brusilnikih.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Zrnatost	40
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratice za brusno sredstvo	A

Širina svitka	115 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	115 mm × 50 m
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		