

**Mitutoyo****Linearna merilna palica, efektivna merilna dolžina L0: 200mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 499240 200    |
| GTIN                  | 4946368854151 |
| Razred artikla        | 44D           |

## Opis

### Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Enostavna namestitev in instalacija.**

### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Uporaba:

Za natančno zajemanje in pozicioniranje aksialnih premikov npr. na rezkalnih strojih, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za preureditev orodnih strojev na digitalni prikaz.

### Napotek:

**Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom art. 499356.**

## Tehnični opis

|   |        |
|---|--------|
| Širina  | 22 mm  |
| Celotna dolžina L <sub>3</sub>                | 378 mm |
| Dolžina kabla                                 | 3,4 m  |
| Razdalja med sredinama izvrtin L <sub>2</sub> | 358 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| efektivna merilna dolžina $L_0$    | 200 mm                            |
| maksimalni hod merilne glave $L_1$ | 220 mm                            |
| Točnost merjenja (20°)             | 7 $\mu\text{m}$                   |
| Vrsta IP-zaščite                   | IP 67                             |
| Napajanje                          | Omrežno napajanje                 |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti  | enkratna nastavitev ničelne točke |
| Merilno orodje                     | digitalni                         |
| Vrsta izdelka                      | Linearna merila                   |

---

## Pribor

|  |          |
|--|----------|
| Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2 | 499356 2 |
| Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3 | 499356 3 |