

Mitutoyo**Linearna merilna palica, efektivna merilna dolžina L₀: 100mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499240 100
GTIN	4946368854137
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Enostavna namestitev in instalacija.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zajemanje in pozicioniranje aksialnih premikov npr. na rezkalnih strojih, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za preureditev orodnih strojev na digitalni prikaz.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom art. 499356.

Tehnični opis

Točnost merjenja (20°)	7 µm
Širina	22 mm
efektivna merilna dolžina L ₀	100 mm
Celotna dolžina L ₃	278 mm

Razdalja med središčinama izvrtin L_2	258 mm
Dolžina kabla	3,4 m
maksimalni hod merilne glave L_1	120 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Omrežno napajanje
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3