



Garnitura zvitkov brusnega traku (A), rjavi KK 114 F, 25 mm×50 m, Število različnih zvitkov: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	557880 5
GTIN	2050001030344
Razred artikla	56V

Opis

Izvedba:

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefjala.

Dolžina 50 m. Embalaža **z vgrajenim nožem za odtrganje. 5-delna** = osnovna garnitura s po 1 ekonomičnim zvitkom zrnatosti 40, 80, 150, 240, 400.

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Tehnični opis

Število različnih zvitkov	5
Serijska	KK114F
Brusno sredstvo	Običajni korund

Kratica za brusno sredstvo	A
Širina svitka	25 mm
Dolžina svitka	50 m
Značilnost blagovnega imena	25 mm×50 m
Vrsta izdelka	Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Magazin za 5 zvitkov 20–50 mm × 50 m	557960
Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F Zrnatost 400	557800 400
Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F Zrnatost 40	557800 40

Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 150	557800 150
Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 80	557800 80
Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 240	557800 240