

Garant

Držalo za pehanje utorov, standardno Ø DS 25 mm, Za utore od širine m: 14mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290355 14
GTIN	4045197882929
Razred artikla	29K

Opis**Pazi:**

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Za utore s širino m	14 mm
Za utore s širino m	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	38,22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	38,58 mm
Vijak	290399 3
Uporabna dolžina L_1	126 mm
Srednji premik L_3	19,5 mm
Ø držala	25 mm

Ø nosilca rezil D ₁	35 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L _s	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Pritrdilni vijak Tip 3	290399 3
------------------------	----------