



Video endoskop brez sonde



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492924
GTIN	4045197565402
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Osnovna naprava s 3,5-colskim LCD-prikazovalnikom. Način povečave (1,5×), možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov na SD-spominsko kartico. USB in AV izhod za prenos podatkov. Vgrajen li-ionski akumulator (3,7 V) za večkratno polnjenje.

Obseg dobave:

Robusten transportni kovček, zaščiten pred vodo in prahom. SD spominska kartica, omrežni napajalnik (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) art. 492958, USB-podatkovni kabel, AV-kabel, garnitura za čiščenje, li-ionski akumulator art. 492926.

Brez sonde.

Tehnični opis

Fokusirana globinska ostrina	16 – 60 mm
Višina	38 mm
Širina	118 mm
Ločljivost prikazovalnika	320×240 px
Masa	0,385 kg

Dolžina	207 mm
Format posnetka	JPEG / AVI (30 fps)
Delovna temperatura	0 - 50 °C
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Li-ionski akumulator	492926
Mrežni napajalnik za video endoskop	492958
Sonda za endoskop, gibka Dolžina sonde 2000 mm	492938 2000