

HOLEX**Endoskop za pregledovanje s poltogo sondo, Ø 8,5 mm, Dolžina sonde: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492930 1000
GTIN	4045197511829
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Osnovna naprava s 2,4-colskim LCD-prikazovalnikom in delno togo sondo dolžine 1 m (Ø 8,5 mm, kot gledanja 0°). Robustna, vodotesna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla s 6 belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Način povečave (1,5 ×), samodejno odpravljanje zrcaljenja na kovinskih površinah (AGC), zrcalni način (Mirror). AV-izhod za prenos na zaslon.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 sondo art. 492936 vel. 1000 (IP67), transportnim kovčkom, ogledalcem za privijačenje na sondo (90°), magnetom, kavljem in 4 baterijami art. 081551, vel. LR6.

Ločljivost kamere: 320 × 240 px

Ločljivost prikazovalnika: 320×240 px

Fokusirana globinska ostrina: 16 – 60 mm

Delovna temperatura: 0 - 50 °C

Masa: 0,43 kg

Tehnični opis

Fokusirana globinska ostrina	16 – 60 mm
------------------------------	------------

Ločljivost prikazovalnika	320×240 px
Širina	94 mm
Dolžina	210 mm
Masa	0,43 kg
Višina	58 mm
Dolžina sonde	1000 mm
Ločljivost kamere	320 × 240 px
Delovna temperatura	0 - 50 °C
Število vključenih baterij	4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø sonde	8,5 mm
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492936 1000
Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492934 1000
Sonda za endoskop, gibka Dolžina sonde 2000 mm	492938 2000
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081556 LR6