

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico dolžina 10/11 mm, Ø krogle D: 1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494220 1
GTIN	2050000973628
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Ø držala S	0,7 mm
Ø krogle D	1 mm
Masa	0,3 g
efektivna delovna dolžina	4,5 mm
Material držala	Jeklo
Dolžina L	10 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
---	-----------

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Garnitura za čiščenje tipala	494240
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5