

Mitutoyo**Profilni projektor PV-5110 z objektivom****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

493535

GTIN

4946368669953

Razred artikla

44C

Opis**Izvedba:**

Projektor profila za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj, za velike obdelovance. **Robustna stacionarna naprava** za univerzalno uporabo v proizvodnji in kontroli.

- **Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. 5-, 20-, 50- in 100-kratni objektivi na zahtevo. Maksimalno popačenje objektivov 0,2 %.**
- **Vrtljiv zaslon z učinkovitim Ø 508 mm.**
- **Vgrajen digitalni LED prikazovalnik za merjenje kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.**
- **Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.**
- **Masivna koordinatna miza 380×250 mm, z vgrajenimi steklenimi merili.**
- **Zagotavlja dobre možnosti opazovanja in lahko merjenje dolžin, kotov, krivulj, radijev in navojev itd.**

Obseg dobave:

Vključno objektiv 10-krat, merilna miza, halogenska svetloba od zgoraj in od spodaj, digitalni prikazovalnik kotov, omrežni kabel.

Dodatni pribor:

Digitalni zaslon št. 499356, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje št. 354788.

Napotek:

Drugi posebni dodatki, kot so objektiv, vrtljivi centrini nosilec, vodoravna prizma, vpenjalno držalo, ustrezne standardne merilne plošče, robni senzor z merilno enoto QM-Data 200, programska oprema 2-D Geopak, digitalni zaslon ali pokrov so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Ø zaslona	508 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Merilno območje x-osi	200 mm
Masa	180 kg
Merilno območje z-osi	100 mm
Širina	1021 mm
Dolžina	738 mm
Dolžina merilne mize	380 mm
Širina merilne mize	250 mm
Višina	1520 mm
Maksimalna masa obdelovanca	5 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Profilni projektor

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2