

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico dolžina 10/11 mm, Ø krogle D: 0,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	0,3 g
Ø krogle D	0,3 mm
efektivna delovna dolžina	2 mm
Ø držala S	0,2 mm
Material držala	Karbidna trdina
Dolžina L	10 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
---	-----------

Garnitura za čiščenje tipala	494240
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10